

Destylatory - ZALIMP

Otrzymywany destylat spełnia wymagania dla wody oczyszczonej (aqua purificata).

Aparaty są urządzeniami służącymi do destylacji wody. Destylatory zasilane są z sieci wodociągowej wody do picia. Aparaty DE-2[®] i DE-5[®] są urządzeniami typu wolnostojącego - przystosowane do pracy ciągłej. Rozwiązanie konstrukcyjne układu wodno-parowego i urządzeń zabezpieczających są gwarancją bezawaryjnej pracy przy maksimum uproszczonej obsłudze.

A10190001

Destylator elektryczny DE-2M ~50Hz 230V z kompletem węży przyłączeniowych

	DE-2 [®] 230V +-10% 50Hz
Pobór mocy	1,4 kW
Wydajność destylacji	2 l/h
Przewodność destylatu	< 4,7 uS/ cm w temp. 25 C°
Zużycie wody chłodzącej	36 l/h
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Wymiary gabarytowe	240x248x326
Masa	8 kg

A10190002

Destylator elektryczny DE-5M ~50Hz 230V z kompletem węży przyłączeniowych

	DE-5 [®] 50Hz 230V
Pobór mocy	3,15 kW
Wydajność destylacji	4,2 l/h
Przewodność destylatu	< 4,7 uS/ cm w temp. 25 C°
Zużycie wody chłodzącej	65 l/h
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Wymiary gabarytowe	335x331x511
Masa	13 kg

A10190003

Destylator elektryczny DE-5M 3~50Hz 400/230V z kompletem węży przyłączeniowych

	DE-5 [®] 400/230+-10%
Pobór mocy	3,6 kW
Wydajność destylacji	5 l/h
Przewodność destylatu	< 4,7 uS/ cm w temp. 25 C°
Zużycie wody chłodzącej	75 l/h
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym	I
Wymiary gabarytowe	335x331x511
Masa	13 kg